

YUANZAN
远 赞 生 命



高 精 度


手动移液器

专为精准实验而生

苏州远赞智造科技有限公司

Suzhou Yuanzan Intelligent Manufacturing Technology Co., Ltd.

www.yuanzan.com



为您的实验保驾护航

Provide Solid Support For Your Experiments

远赞移液器经典的设计以及完美的测试精度，以超轻盈体验和超高性价比震撼上市。搭配传统圆锥形与创新圆柱形超低吸附吸头，确保实验结果更高的准确性和移液过程的可重复性。全新升级的轻触式去吸头系统将给您带来无与伦比的舒适性，让您充分享受精准的移液体验。



精准移液 天工智造

- ◇ 恒温恒湿精密校准实验室
百万级赛多利斯进口天平
- ◇ 3 点十次纯手工校准
移液误差低于 0.5%
- ◇ 超耐按压 20 万次
精准度依旧良好如初 丝滑吸排



结构精密 经久耐用


- ◇ 金属内件 结构精密 皮实耐磨
- ◇ 双色注塑一体成型
完美连接不松散
- ◇ 操作台 5 次跌落测试
无损移液精度




平滑灵敏 超轻盈体验

- ◇ 中国第一把柱状低阻枪嘴移液器
装卸轻松更省力
- ◇ 装卸吸头用力仅 660g
比锥形枪嘴降低 80% 操作力
- ◇ 一段按压力仅需 120g
手指更轻松 实验更省力

01 远赞款 Y1 移液枪
圆柱型套柄/吸头系统
较低操作压力




02 通用款 G1 移液枪
圆锥型套柄/吸头系统
较高操作压力



技术参数 / Technical Parameters

移液类型	通道数	量程范围	体积增量	随机误差	系统误差
气体活塞系统	单通道	0.1-2 μL	0.002 μL	0.1 μL : $\pm 10.0\%$; ($\pm 0.01 \mu\text{L}$)	0.1 μL : $\pm 20.0\%$; ($\pm 0.02 \mu\text{L}$)
				1 μL : $\pm 3.0\%$; ($\pm 0.03 \mu\text{L}$)	1 μL : $\pm 8.0\%$; ($\pm 0.08 \mu\text{L}$)
				2 μL : $\pm 1.5\%$; ($\pm 0.03 \mu\text{L}$)	2 μL : $\pm 4\%$; ($\pm 0.08 \mu\text{L}$)
气体活塞系统	单通道	0.5-10 μL	0.02 μL	0.5 μL : $\pm 5.0\%$; ($\pm 0.025 \mu\text{L}$)	0.5 μL : $\pm 8.0\%$; ($\pm 0.04 \mu\text{L}$)
				5 μL : $\pm 0.8\%$; ($\pm 0.04 \mu\text{L}$)	5 μL : $\pm 1.5\%$; ($\pm 0.075 \mu\text{L}$)
				10 μL : $\pm 0.4\%$; ($\pm 0.04 \mu\text{L}$)	10 μL : $\pm 1\%$; ($\pm 0.1 \mu\text{L}$)
气体活塞系统	单通道	2-20 μL	0.02 μL	2 μL : $\pm 1.5\%$; ($\pm 0.03 \mu\text{L}$)	2 μL : $\pm 4.0\%$; ($\pm 0.08 \mu\text{L}$)
				10 μL : $\pm 0.6\%$; ($\pm 0.06 \mu\text{L}$)	10 μL : $\pm 1\%$; ($\pm 0.1 \mu\text{L}$)
				20 μL : $\pm 0.3\%$; ($\pm 0.06 \mu\text{L}$)	20 μL : $\pm 0.8\%$; ($\pm 0.16 \mu\text{L}$)
气体活塞系统	单通道	10-100 μL	0.2 μL	10 μL : $\pm 1.0\%$; ($\pm 0.1 \mu\text{L}$)	10 μL : $\pm 3.0\%$; ($\pm 0.3 \mu\text{L}$)
				50 μL : $\pm 0.3\%$; ($\pm 0.15 \mu\text{L}$)	50 μL : $\pm 1\%$; ($\pm 0.5 \mu\text{L}$)
				100 μL : $\pm 0.2\%$; ($\pm 0.2 \mu\text{L}$)	100 μL : $\pm 0.8\%$; ($\pm 0.8 \mu\text{L}$)
气体活塞系统	单通道	20-200 μL	0.2 μL	20 μL : $\pm 0.7\%$; ($\pm 0.14 \mu\text{L}$)	20 μL : $\pm 2\%$; ($\pm 0.4 \mu\text{L}$)
				100 μL : $\pm 0.3\%$; ($\pm 0.3 \mu\text{L}$)	100 μL : $\pm 1\%$; ($\pm 1 \mu\text{L}$)
				200 μL : $\pm 0.2\%$; ($\pm 0.4 \mu\text{L}$)	200 μL : $\pm 0.6\%$; ($\pm 1.2 \mu\text{L}$)
气体活塞系统	单通道	100-1000 μL	2 μL	100 μL : $\pm 0.4\%$; ($\pm 0.4 \mu\text{L}$)	100 μL : $\pm 1.5\%$; ($\pm 1.5 \mu\text{L}$)
				500 μL : $\pm 0.2\%$; ($\pm 1 \mu\text{L}$)	500 μL : $\pm 1\%$; ($\pm 5 \mu\text{L}$)
				1000 μL : $\pm 0.15\%$; ($\pm 1.5 \mu\text{L}$)	1000 μL : $\pm 0.6\%$; ($\pm 6 \mu\text{L}$)



让科技永远赞美生命

校准实验室

Calibration laboratory

远赞按照 CNAS 标准建立校准实验室，将优良的装备投放到校准服务中，为您提供从移液器测试到校准服务的全面解决方案；校准实验室配备了先进的温湿度、气流控制装置，确保移液器校准所需的环境条件；通过周期性的性能测试和校准来监控移液器的准确性，确保您的移液器在日常工作中始终处于允许误差范围内。



移液器订购信息 / Pipette ordering information

远赞款-Y1

货号	产品说明	适配吸头	量程范围 (μL)	体积增量 (μL)
19100221	单通道 Y1 系列	柱形吸头 20 μL	0.1-2	0.002
19101021	单通道 Y1 系列	柱形吸头 20 μL	0.5-10	0.02
19102021	单通道 Y1 系列	柱形吸头 20 μL	2-20	0.02
19110021	单通道 Y1 系列	柱形吸头 200 μL / 300 μL	10-100	0.2
19120021	单通道 Y1 系列	柱形吸头 200 μL / 300 μL	20-200	0.2
19110A21	单通道 Y1 系列	柱形吸头 1000 μL / 1250 μL	100-1000	2

通用款-G1

货号	产品说明	适配吸头	量程范围 (μL)	体积增量 (μL)
19100211	单通道 G1 系列	锥形通用吸头 10 μL / 10 μL 加长	0.1-2	0.002
19101011	单通道 G1 系列	锥形通用吸头 10μL / 10 μL 加长	0.5-10	0.02
19102011	单通道 G1 系列	锥形通用吸头 10 μL 加长	2-20	0.02
19110011	单通道 G1 系列	锥形通用吸头 200 μL / 300 μL	10-100	0.2
19120011	单通道 G1 系列	锥形通用吸头 200 μL / 300 μL	20-200	0.2
19110A11	单通道 G1 系列	锥形通用吸头 1000 μL / 1250 μL	100-1000	2
19201011	8 通道 G1 系列	锥形通用吸头 10 μL / 1 0 μL 加长	0.5-10	0.02
19202011	8 通道 G1 系列	锥形通用吸头 10 μL 加长	2-20	0.02
19205011	8 通道 G1 系列	锥形通用吸头 200 μL / 300 μL	5-50	0.05
19220011	8 通道 G1 系列	锥形通用吸头 200 μL / 300 μL	20-200	0.2
19230011	8 通道 G1 系列	锥形通用吸头 300 μL	30-300	0.5
19301011	12 通道 G1 系列	锥形通用吸头 10 μL / 10 μL 加长	0.5-10	0.02
19302011	12 通道 G1 系列	锥形通用吸头 10 μL 加长	2-20	0.02
19305011	12 通道 G1 系列	锥形通用吸头 200 μL / 300 μL	5-50	0.05
19320011	12 通道 G1 系列	锥形通用吸头 200 μL / 300 μL	20-200	0.2
19330011	12 通道 G1 系列	锥形通用吸头 300 μL	30-300	0.5

 **品质护航** 一年以内因产品自身引起的性能偏差，即刻换新。

YUANZAN
远 赞 生 命

让科技永远赞美生命
Innovation for Life



【企业官网】



【企业公众号】

苏州远赞智造科技有限公司

Suzhou Yuanzan Intelligent Manufacturing Technology Co., Ltd.

地址: 江苏省昆山市千灯镇圣祥东路 188 号 A1、A5 厂房

电话: 0512-5746-8858

邮箱: szyzsales@yuanzan.com

网址: www.yuanzan.com